

bimos

Otočná stolička, dřevo, s kluzáky**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965390
GTIN	4016849295527
Třída artiklu	96B

Popis**Provedení:**

Plastová noha s 5-ramenným křížem. Výška sedáku nastavitelná pomocí bezpečnostní plynové pružiny s prstencem. Sedák z buku Multiplex, lakovaný přírodní barvou.

Ø kříže nohy 640 mm.

Sedák Ø 400 mm.

Norma:**DIN 68877**

Nosnost židle: 120 kg

Rozsah výškového nastavení: 430 - 600 mm

Ø sedačky: 400 mm

Technický popis

Ø podnože	640 mm
Hmotnost	6,5 kg
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Materiál podnož	plast

Provedení přestavení výšky	plynová pružina
Ø sedačky	400 mm
Materiál plocha sedáku	buk Multiplex
Norma	DIN 68877
Podnož provedení	Kluzné uložení
Druh výškového nastavení	Prstencové rozpojení
Série	Base-Tec
Provedení	bez koleček
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	430 - 600 mm
Druh produktu	Stolička

Příslušenství

Podlahové kluzáky (1 sada = 5 kusů)	963188
-------------------------------------	--------