

HOLEX®
Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 12-dílná, Typ: 6

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	630067 6
GTIN	4062406064518
Třída artiklu	62A

Popis
Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šrouby / matice gs_profil_6kant-einsatz M2 – M8.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hran: 9 ks č. 631020 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Prodloužení: 1 ks č. 632420 vel. 150

Kardanův kloub: 1 ks č. 633520

Ráčna: 1 ks č. 632300

Uložení v: Box z ocelového plechu

Materiál: Chromvanadiová ocel

Délka: 184 mm

Šířka: 82 mm

Výška: 32 mm

Upínací 4-hran: 1/4 palec

Rozsah velikosti klíčů 6-hr. nástrčné klíče: 4-13 mm

Technický popis

Upínací 4-hran	1/4 palec
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Rozsah velikosti klíčů 6-hr. nástrčné klíče	4-13 mm
Materiál	Chromvanadiová ocel
Obal	Box z ocelového plechu
Délka	184 mm
Šířka	82 mm
Výška	32 mm
Povrch	matně chromované

Příslušenství

6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 5 mm	631020 5
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 10 mm	631020 10
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 13 mm	631020 13
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 6 mm	631020 6
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 7 mm	631020 7
Kardanový kloub 1/4 palce Typ	633520
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 5,5 mm	631020 5,5
Prodloužení, 1/4 palce celková délka 150 mm	632420 150
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 11 mm	631020 11
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 4 mm	631020 4
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 8 mm	631020 8
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem	632300