

**HOLEX®****Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 17-dílná, Typ: 6****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	630167 6
GTIN	4062406064532
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

**Hnací / spojovací díly** dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**.

**Použití:**

Pro šrouby / matice gs\_profil\_6kant-einsatz M2 – M8.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Rozsah dodávky:**

Nástrčné hlavice 6-hran: 12 ks č. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Vratidlo: 1 ks podobný č. 633029

Nástavec s rukojetí: 1 ks podobný č. 632829

Prodloužení: 1 ks č. 632420 vel. 150

Kardanův kloub: 1 ks č. 633520

Ráčna: 1 ks č. 632300

Uložení v: Box z ocelového plechu

Délka: 234 mm

Šířka: 104 mm

Výška: 41 mm

Upínací 4-hran: 1/4 palec

Rozsah velikosti klíčů 6-hr. nástrčné klíče: 4-13 mm

**Technický popis**

Rozsah velikosti klíčů 6-hr. nástrčné klíče	4-13 mm
Upínací 4-hran	1/4 palec
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Obal	Box z ocelového plechu
Délka	234 mm
Šířka	104 mm
Výška	41 mm

## Příslušenství

6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 8 mm	631020 8
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 4,5 mm	631020 4,5
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 11 mm	631020 11
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 4 mm	631020 4
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 7 mm	631020 7
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 5 mm	631020 5
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 13 mm	631020 13
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 5,5 mm	631020 5,5
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 6 mm	631020 6
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 10 mm	631020 10
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 12 mm	631020 12
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 9 mm	631020 9
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem	632300
Kardanový kloub 1/4 palce Typ	633520
Prodloužení, 1/4 palce celková délka 150 mm	632420 150