

bimos

## Otočná stolička, látkový sedák s kluzáky a opěrkou pro nohy



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	965412
GTIN	4016849572338
Třída artiklu	96B

### Popis

#### Provedení:

Plastová noha s 5-ramenným křížem. Výška sedáku nastavitelná pomocí bezpečnostní plynové pružiny s prstencem. Plocha sedáku s měkkým látkovým čalouněním v černé barvě, s ochranou hran po obvodu.

Ø podnožového kříže 680 mm, výškově nastavitelná opěra nohou.

Sedák Ø 400 mm.

#### Norma:

##### DIN 68877

Nosnost židle: 120 kg

Rozsah výškového nastavení: 570 - 850 mm

Ø sedačky: 400 mm

Ø podnože: 680 mm

Barva materiál sedáku: černá

### Technický popis

Ø podnože	680 mm
Barva materiál sedáku	černá

## Technický list

Ø sedačky	400 mm
Norma	DIN 68877
Provedení přestavení výšky	plynová pružina
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Podnož provedení	Kluzné uložení s opěrkou pro nohy
Materiál podnože	plast
Materiál plochy sedáku	Látka
Druh výškového nastavení	Prstencové rozpojení
Řada	Base-Tec
Provedení	vysoká výška sezení

### Příslušenství

Podlahové kluzáky (1 sada = 5 kusů)	963188
-------------------------------------	--------