

Garant**Rovinná fréza 45° pravotočivá, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 32/3mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	214200 32/3
GTIN	4045197702319
Třída artiklu	210

Popis

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.

Technický popis

Ø břitu D_c	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SE.. 1204..
Upínací otvor Ø	16 mm
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Maximální vnější Ø D_{max}	44 mm
Počet břitů Z	3
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	45 stupeň

Dělení břitů	nestejné
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	rovinná fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219800
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP