


Garant GRIDLINE

Zásuvka, 200 kg, 46×24G, Výška čela zásuvky: 250mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 931455 250 |
| GTIN | 4062406065010 |
| Třída artiklu | 9GK |

Popis**Provedení:**

Zásuvky se 100% výsuvem s vysouvací mechanikou. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky.

Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 50 mm resp. 2G (od zásuvek s výškou čela 75 mm).

Nosnost 200 kg.

Vhodné pro:

Plášť skříně na náradí 50×28G č. 931435.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletní vždy s 1 párem vodících lišt.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Upozornění:

Je možné používat jen nástrčné dělicí příčky GridLine v šířkách 2G, 4G, 6G, 8G, 10G nebo 12 G.

Technický popis

| | |
|---------------------------------|--------|
| Hmotnost | 29 kg |
| Užitná výška | 225 mm |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 200 kg |
| Výška čela | 250 mm |
| Užitná plocha zásuvek v G | 46×24 |

| | |
|---|--|
| Užitná hloubka v G | 24 |
| Užitná šířka v G | 46 |
| Oblast použití | Skříň na náradí |
| Užitná šířka | 1150 mm |
| Užitná hloubka | 600 mm |
| S otvíráním jednotlivých zásuvek | ne |
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 46×24G |
| Druh produktu | Zásuvka |

Příslušenství

| | |
|--|-----------|
| Kryt z PVC pro sadu úchytek10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 46 | 951032 46 |
| Koncové krytky úchytek20dílná Typ 10 | 951025 10 |
| Sada popisovacích proužků10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 46 | 951030 46 |