


Garant GRIDLINE

Zásuvka, 200 kg, 26×24G, Výška čela zásuvky: 200mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931165 200
GTIN	4062406064938
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Zásuvky se 100% výsuvem s vysouvací mechanikou. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky.

Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 25 mm (od zásuvek s výškou čela 75 mm).
Nosnost 200 kg.

Vhodné pro:

Plášť skříně na náradí 30×28G č. 931155.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletní vždy s 1 párem vodících lišt.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Technický popis

Výška čela	200 mm
Užitná výška	175 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Hmotnost	18 kg
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Užitná šířka v G	26

Užitná hloubka v G	24
Oblast použití	Skříň na náradí
Užitná hloubka	600 mm
Užitná šířka	650 mm
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ne
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×24G
Druh produktu	Zásuvka

Příslušenství

Sada popisovacích proužků10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 26	951030 26
Koncové krytky úchytek20dílná Typ 10	951025 10
Kryt z PVC pro sadu úchytek10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 26	951032 26