


Garant GRIDLINE

**Zásuvka, 200 kg, 46×24G, Výška čela zásuvky: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931455 150
GTIN	4062406064990
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

**Zásuvky se 100% výsuvem** s vysouvací mechanikou. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky.

Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 50 mm resp. 2G (od zásuvek s výškou čela 75 mm).

Nosnost 200 kg.

**Vhodné pro:**

Plášť skříně na náradí 50×28G č. 931435.

**Rozsah dodávky:**

Zásuvka kompletní vždy s 1 párem vodících lišt.

**Lakování:**

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Je možné používat jen nástrčné dělicí příčky GridLine v šířkách 2G, 4G, 6G, 8G, 10G nebo 12 G.

**Technický popis**

Hmotnost	23 kg
Užitná plocha zásuvek v G	46×24
Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Výška čela	150 mm
Užitná výška	125 mm
Užitná šířka v G	46

Užitná hloubka v G	24
Oblast použití	Skříň na náradí
Užitná šířka	1150 mm
Užitná hloubka	600 mm
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ne
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	46×24G
Druh produktu	Zásuvka

## Příslušenství

Sada popisovacích proužků10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 46	951030 46
Kryt z PVC pro sadu úchytek10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 46	951032 46
Koncové krytky úchytek20dílná Typ 10	951025 10