

bimos

**Otočná stolička, drevo, s kluzáky a opěrkou pro nohy****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965392
GTIN	4016849295541
Třída artiklu	96B

**Popis****Provedení:**

Plastová noha s 5-ramenným křížem. Výška sedáku nastavitelná pomocí bezpečnostní plynové pružiny s prstencem. Sedák z buku Multiplex, lakovaný přírodní barvou.

Ø podnožového kříže 680 mm, výškově nastavitelná opěra nohou.

Sedák Ø 400 mm.

**Norma:****DIN 68877**

Nosnost židle: 120 kg

Rozsah výškového nastavení: 570 - 850 mm

Ø sedačky: 400 mm

**Technický popis**

Materiál podnož	plast
Materiál plocha sedáku	buk Multiplex
Podnož provedení	Kluzné uložení s opěrkou pro nohy
Ø podnože	680 mm

Provedení přestavení výšky	plynová pružina
Hmotnost	8,5 kg
Norma	DIN 68877
Ø sedačky	400 mm
Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Druh výškového nastavení	Prstencové rozpojení
Série	Base-Tec
Provedení	vysoká výška sezení
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	570 - 850 mm
Druh produktu	Stolička

## Příslušenství

Podlahové kluzáky (1 sada = 5 kusů)	963188
-------------------------------------	--------