

**Garant****Dílenské posuvné měřítko s přesným nastavováním, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415090 300
GTIN	4062406065102
Třída artiklu	40Z

**Popis****Provedení:**

Zešíkmené měřicí hroty pro měření v oblasti dna závitu a v úzkém zápichu. Zúžené a zaoblené konce měřicích čelistí pro vnitřní měření. Kontrastní odstupňování pro snadné odečítání při vnitřním i vnějším měření. Přímé odečítání vnitřního rozměru díky dodatečné stupnici. S přesným nastavováním. Se stavěcím šroubem. Vel. 300 celé kalené, od vel. 500 kalené měřicí plochy.

**Technický popis**

Obal	stabilní box
Rozsah měření	0 - 300 mm
Ø nástavce pro vnitřní měření	10 mm
Délka měřicí čelisti	90 mm
Kalibrování	A1
Stupnice	1/20 mm
Norma	ISO 13385
Odchylka měření E MPE	± 0,05 mm
Jemné nastavení	ano
Měřicí hrot	ano
Měřicí technika	analogová

Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

**Služby**

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítká / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	021010 300
KalibrováníPosuvná měřítká / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm	021000 300