

Garant**Dílenské posuvné měřítko s přesným nastavováním, Rozsah měření: 500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415090 500
GTIN	4062406065218
Třída artiklu	40Z

Popis**Provedení:**

Zešikmené měřicí hroty pro měření v oblasti dna závitu a v úzkém zápichu. Zúžené a zaoblené konce měřicích čelistí pro vnitřní měření. Kontrastní odstupňování pro snadné odečítání při vnitřním i vnějším měření. Přímé odečítání vnitřního rozměru díky dodatečné stupnici. S přesným nastavováním. Se stavěcím šroubem. Vel. 300 celé kalené, od vel. 500 kalené měřicí plochy.

Technický popis

Délka měřicí čelisti	150 mm
Obal	stabilní box
Kalibrování	A1
Stupnice	1/20 mm
Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Rozsah měření	0 - 500 mm
Norma	ISO 13385
Odchylka měření E MPE	± 0,07 mm
Jemné nastavení	ano
Měřicí hrot	ano
Měřicí technika	analogová

Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítko / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 500 mm	021010 500
KalibrováníPosuvná měřítko / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 500 mm	021000 500