

**Garant****Dílenské posuvné měřítko s přesným nastavováním, Rozsah měření: 750mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415090 750
GTIN	4062406065225
Třída artiklu	40Z

**Popis****Provedení:**

Zešikmené měřicí hroty pro měření v oblasti dna závitu a v úzkém zápichu. Zúžené a zaoblené konce měřících čelistí pro vnitřní měření. Kontrastní odstupňování pro snadné odečítání při vnitřním i vnějším měření. Přímé odečítání vnitřního rozměru díky dodatečné stupnici. S přesným nastavováním. Se stavěcím šroubem. Vel. 300 celé kalené, od vel. 500 kalené měřicí plochy.

**Technický popis**

Rozsah měření	0 - 750 mm
Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Stupnice	1/20 mm
Kalibrování	A1
Obal	stabilní box
Norma	ISO 13385
Délka měřicí čelisti	150 mm
Odchylka měření E MPE	± 0,10 mm
Jemné nastavení	ano
Měřicí hrot	ano
Měřicí technika	analogová
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX

Druh produktu

Dílenské posuvné měřítko

**Služby**Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry.  
Maximální rozsah měření 1000 mm

021000 1000

Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry  
Maximální rozsah měření 1000 mm

021010 1000