

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260016 25/12
GTIN	4062406065171
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	250 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Velikost destiček	12 mm
Délka hlavy L ₁	16 mm
Upínací výška L ₂	24 mm
Středové přesazení L ₃	15 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
ISO kód držáku	E25S SCLCR/L12
Ø minimálního předvrtání D _{min}	30 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500