

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260017 25/12
GTIN	4062406065188
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost destiček	12 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	16 mm
ISO kód držáku	E25S SCLCR/L12
Upínací výška L <sub>2</sub>	24 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	30 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Celková délka L	250 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Středové přesazení L <sub>3</sub>	15 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

**Příslušenství**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500