

bimos

Pracovní stolička a opěrka ke stání, PU pěna s kluzáky**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 965421 |
| GTIN | 4016849432885 |
| Třída artiklu | 96B |

Popis**Provedení:**

Hliníkový **pětinožý kříž (Ø 600 mm)**. S **plynovou pružinou** s plynulým nastavováním výšky. Sedací plocha z měkké PU pěny s vlnitým profilem. **Měkké sezení s držením**, vlnitý profil umožňuje cirkulaci vzduchu (klimatické pohodlí). **Ergonomická opěrka zad** (výška 190 mm) podporuje správné držení těla při sezení. PU pěna, měkká, pohodlná, omyvatelná.

Použití:

Ideální kombinace pro stání a sezení. Pro pracoviště k sezení nebo ke stání nebo kombinaci obou. Opěrka při stání s kluzáky – pro pracovní výšku 720 – 1000 mm.

Norma:**DIN 68877****Technický popis**

| | |
|------------------|----------------|
| Materiál podnože | Leštěný hliník |
| S opěradlem | ano |
| Šířka sedáku | 340 mm |
| Ø podnože | 580 mm |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Provedení přestavení výšky | plynová pružina |
| Podnož provedení | Kluzné uložení |
| Materiál plochy sedáku | PU pěna |
| Hloubka sedáku | 300 mm |
| Provedení podstavce | 5-ramenná podnož |
| Barva materiál sedáku | černá |
| Norma | DIN 68877 |
| Výška opěradla | 190 mm |
| Nastavení sklonu sedáku | ne |
| Druh výškového nastavení | Výškově stavitelná páka |
| Nosnost židle | 120 kg |
| Rozsah výškového nastavení | 510 - 780 mm |
| Druh produktu | Opěrka při stání |

Příslušenství

| | |
|------------------------------------|--------|
| Podlahové kluzáky(1 sada = 5 kusů) | 963188 |
|------------------------------------|--------|