

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 36×20G, Výška v mm / počet zásuvek: 1500/10**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	930705 1500/10
GTIN	4062406065638
Třída artiklu	9GK

Popis**POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 40×24G, se zásuvkami 36×20G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150, 150, 250, 300

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Užitná plocha zásuvek v G: 36×20

Výška: 1500 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 600 mm

Užitná výška: 1400 mm

Užitná výška pro zásuvky: 1400 mm

Užitná šířka zásuvek: 900 mm

Technický popis

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Hloubka	600 mm
Šířka	1000 mm
Výška	1500 mm
Hmotnost	234 kg
Počet zásuvek	10
Užitná šířka zásuvek	900 mm
Užitná výška pro zásuvky	1400 mm
Výška čela zásuvek	50 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	125 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	250 mm
Výška čela zásuvek	300 mm
Počet dvířek	0
Užitná výška	1400 mm
Užitná plocha zásuvek v G	36×20
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná šířka zásuvky v G	36
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Počet výsuvných polic	0

Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	36×20G
Druh produktu	Skříň na nářadí

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Korpus skříňe na nářadí k osazení zásuvkami Výška 1500 mm	930735 1500
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	930743 100
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 125 mm	930743 125
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 150 mm	930743 150
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 250 mm	930743 250
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 300 mm	930743 300
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 50 mm	930743 50
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	930743 75