

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 36×20G, Výška v mm / počet zásuvek: 1500/9**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 930705 1500/9 |
| GTIN | 4062406065621 |
| Třída artiklu | 9GK |

Popis**Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 40×24G, se zásuvkami 36×20G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 100, 100, 100, 100, 150, 150, 200, 250, 250

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Technický popis

| | |
|---------------|---|
| Počet zásuvek | 9 |
| Počet dvířek | 0 |

| | |
|--|---------------------------|
| Užitná výška | 1400 mm |
| Užitná hloubka zásuvek | 500 mm |
| Výška čela zásuvek | 100 mm |
| Výška čela zásuvek | 100 mm |
| Výška čela zásuvek | 100 mm |
| Výška čela zásuvek | 100 mm |
| Výška čela zásuvek | 150 mm |
| Výška čela zásuvek | 150 mm |
| Výška čela zásuvek | 200 mm |
| Výška čela zásuvek | 250 mm |
| Výška čela zásuvek | 250 mm |
| Hloubka | 600 mm |
| Užitná výška pro zásuvky | 1400 mm |
| Hmotnost | 224 kg |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano |
| Výška | 1500 mm |
| Užitná šířka zásuvek | 900 mm |
| Šířka | 1000 mm |
| Užitná plocha zásuvek v G | 36×20 |
| Užitná hloubka zásuvek v G | 20 |
| Užitná šířka zásuvky v G | 36 |
| Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště | ne |
| Počet výsuvných polic | 0 |
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % |
| Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm |
| Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka |

| | |
|------------------------|--|
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut názvu produktu | 36x20G |
| Druh produktu | Skříň na náradí |

Příslušenství

| | |
|---|-------------|
| Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 150 mm | 930743 150 |
| Krytka zámku pro GridLine Typ HU21 | 914227 HU21 |
| Korpus skříňe na náradí k osazení zásuvkami Výška 1500 mm | 930735 1500 |
| Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100 mm | 930743 100 |
| Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 200 mm | 930743 200 |
| Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 250 mm | 930743 250 |