

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 200 kg, 36×20G, Výška v mm / počet zásuvek: 1500/11**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	930715 1500/11
GTIN	4062406065706
Třída artiklu	9GK

Popis**POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 40×24G, se zásuvkami 36×20G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Zásuvka **50 mm s nosností 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosností 200 kg**.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100, 100, 100, 100, 125, 150, 150, 200, 250

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Užitná plocha zásuvek v G: 36×20

Výška: 1500 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 600 mm

Užitná výška: 1400 mm

Užitná výška pro zásuvky: 1400 mm

Užitná šířka zásuvek: 900 mm

Technický popis

Šířka	1000 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná šířka zásuvek	900 mm
Výška čela zásuvek	50 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	125 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	200 mm
Výška čela zásuvek	250 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná výška pro zásuvky	1400 mm
Užitná výška	1400 mm
Hmotnost	246 kg
Výška	1500 mm
Počet zásuvek	11
Hloubka	600 mm
Počet dvířek	0
Užitná plocha zásuvek v G	36×20
Užitná šířka zásuvky v G	36
Užitná hloubka zásuvek v G	20

Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Počet výsuvných polí	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	36x20G
Druh produktu	Skříň na nářadí

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 100 mm	930745 100
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 75 mm	930745 75
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 250 mm	930745 250
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 200 mm	930745 200
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 150 mm	930745 150
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 125 mm	930745 125
Korpus skříňe na nářadí k osazení zásuvkami Výška 1500 mm	930735 1500
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 50 mm	930743 50