

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 46×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 1000/10**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931405 1000/10
GTIN	4062406065720
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 50×28G, se zásuvkami 46×24G. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku. **Zásuvky se 100% plným výsuvem** s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory v rastru 50 mm resp. 2G (od zásuvek s výškou čela 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek ve skříni. Je možné používat jen nástrčné dělicí příčky GridLine v šířkách 2G, 4G, 6G, 8G, 10G nebo 12 G.

Technický popis

Užitná šířka zásuvky v G	46
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Výška	1000 mm

Užitná plocha zásuvek v G	46×24
Užitná výška pro zásuvky	900 mm
Počet zásuvek	10
Hloubka	700 mm
Počet dvířek	0
Hmotnost	256 kg
Šířka	1250 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná šířka zásuvek	1150 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Užitná výška	900 mm
Počet výsuvných polic	0
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atribut názvu produktu	46x24G
Druh produktu	Skříň na nářadí

Příslušenství

Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931453 75
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931453 100
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Korpus skříně na nářadí pro zásuvky Výška 1000 mm	931435 1000