

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 200 kg, 46×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 800/6**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931415 800/6
GTIN	4062406065737
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 50×28G, se zásuvkami 46×24G. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku. **Zásuvky se 100% plným výsuvem** s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory v rastru 50 mm resp. 2G (od zásuvek s výškou čela 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Zásuvka **50 mm s nosností 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosností 200 kg**.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek ve skříni.

Je možné používat jen nástrčné dělicí příčky GridLine v šířkách 2G, 4G, 6G, 8G, 10G nebo 12 G.

Technický popis

Užitná šířka zásuvky v G	46
Počet dvířek	0
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Hmotnost	179 kg

Užitná hloubka zásuvek v G	24
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Počet zásuvek	6
Šířka	1250 mm
Výška	800 mm
Hloubka	700 mm
Užitná výška pro zásuvky	700 mm
Užitná plocha zásuvek v G	46×24
Užitná výška	700 mm
Užitná šířka zásuvek	1150 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	250 mm
Počet výsuvných polic	0
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	46×24G
Druh produktu	Skříň na nářadí

Příslušenství

Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 300 mm	931455 300
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931455 75
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 150 mm	931455 150
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 250 mm	931455 250
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931455 100
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 200 mm	931455 200
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 125 mm	931455 125
Korpus skříňe na nářadí pro zásuvky Výška 800 mm	931435 800