

Garant GRIDLINE

**Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 200 kg, 46×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 800/7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931415 800/7
GTIN	4062406065744
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 50×28G, se zásuvkami 46×24G. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku. **Zásuvky se 100% plným výsuvem** s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory v rastru 50 mm resp. 2G (od zásuvek s výškou čela 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Zásuvka **50 mm s nosností 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosností 200 kg**.

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek ve skříni.

Je možné používat jen nástrčné dělicí příčky GridLine v šířkách 2G, 4G, 6G, 8G, 10G nebo 12 G.

**Technický popis**

Hloubka	700 mm
Hmotnost	195 kg
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Výška čela zásuvek	75 mm

Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	200 mm
Výška	800 mm
Užitná výška pro zásuvky	700 mm
Užitná plocha zásuvek v G	46×24
Počet dvířek	0
Počet zásuvek	7
Užitná šířka zásuvek	1150 mm
Šířka	1250 mm
Užitná výška	700 mm
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Užitná šířka zásuvky v G	46
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	46×24G
Druh produktu	Skříň na nářadí

## Příslušenství

Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931455 75
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 125 mm	931455 125
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 200 mm	931455 200
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931455 100
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 250 mm	931455 250
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Sada nástrčných klíčů 1/2 a 1/4 palce Počet nástrojů 41	953860 41
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 300 mm	931455 300
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 150 mm	931455 150
Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 28G,Výška 100 mm Šířka pláště v G 50	958085 50
Korpus skříňe na nářadí pro zásuvky Výška 800 mm	931435 800