

bimos

**Otočná stolička, PU pěna, s kolečky****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965396
GTIN	4016849295626
Třída artiklu	96B

**Popis****Provedení:**

Plastová noha s 5-ramenným křížem. Výška sedáku nastavitelná pomocí bezpečnostní plynové vzpěry s prstencem. Plocha sedáku z robustní PU pěny.

Ø kříže nohy 640 mm.

Sedák Ø 350 mm.

**Norma:**

**DIN 68877**

**Technický popis**

Barva materiál sedáku	černá
Ø podnože	640 mm
Provedení přestavení výšky	plynová pružina
Provedení koleček	měkká kolečka, brzděná v závislosti na zátěži pro tvrdé podlahy
Ø sedačky	350 mm

Provedení podstavce	5-ramenná podnož
Materiál plochy sedáku	PU pěna
Norma	DIN 68877
Podnož provedení	Sada koleček
Materiál podnože	plast
Nosnost	120 kg
Druh výškového nastavení	Prstencové rozpojení
Řada	Base-Tec
Provedení	s kolečky
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	430 - 600 mm
Druh produktu	Stolička

## Příslušenství

Kolečka(1 sada = 5 kusů)	963187
--------------------------	--------