

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/11 mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260318 25/11 |
| GTIN | 4062406065966 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|--|------------------------------|
| Velikost destiček | 11 mm |
| Ø minimálního předvrtání D_{min} | 32 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 11T3.. |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 8 |
| Délka vyložení L_1 | 200 mm |
| Úhel nastavení κ | 93 stupeň |
| Středové přesazení L_3 | 16 mm |
| ISO kód držáku | E25S SDUCR/L11 |
| Upínací výška L_2 | 24 mm |
| Celková délka L | 250 mm |
| Ø stopky D_s | 25 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Způsob použití | pravý |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 8xD |
| Řezný materiál | TK |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Použití | Podélné soustružení, vnitřní |

Druh produktu

vyvrtávací tyč

PříslušenstvíPrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500