

bimos

Otočná stolička, PU pěna, s kluzáky a opěrkou pro nohy**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	965397
GTIN	4016849295633
Třída artiklu	96B

Popis**Provedení:**

Plastová noha s 5-ramenným křížem. Výška sedáku nastavitelná pomocí bezpečnostní plynové vzpěry s prstencem. Plocha sedáku z robustní PU pěny.

Ø podnožového kříže 680 mm, výškově nastavitelná opěra nohou.

Sedák Ø 350 mm.

Norma:**DIN 68877**

Nosnost židle: 120 kg

Rozsah výškového nastavení: 570 - 850 mm

Ø sedačky: 350 mm

Barva materiál sedáku: černá

Technický popis

Provedení přestavení výšky	plynová pružina
Barva materiál sedáku	černá
Provedení podstavce	5-ramenná podnož

Materiál plocha sedáku	PU pěna
Ø sedačky	350 mm
Norma	DIN 68877
Materiál podnož	plast
Nosnost	120 kg
Podnož provedení	Kluzné uložení s opěrkou pro nohy
Ø podnože	680 mm
Druh výškového nastavení	Prstencové rozpojení
Série	Base-Tec
Provedení	vysoká výška sezení
Nosnost židle	120 kg
Rozsah výškového nastavení	570 - 850 mm
Druh produktu	Stolička

Příslušenství

Podlahové kluzáky (1 sada = 5 kusů)	963188
-------------------------------------	--------