

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260319 25/11
GTIN	4062406065973
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	250 mm
ISO kód držáku	E25S SDUCR/L11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Velikost destiček	11 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø minimálního předvrtání D_{min}	32 mm
Upínací výška L_2	24 mm
Středové přesazení L_3	16 mm
Délka vyložení L_1	200 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

PříslušenstvíPrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500