

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levé, Ø stopky / velikost destičky: 25/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260321 25/11
GTIN	4062406066079
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	E25S SDQCR/L11
Celková délka L	250 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Upínací výška L ₂	24 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Délka vyložení L ₁	200 mm
Středové přesazení L ₃	16 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Velikost destiček	11 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levé
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

PříslušenstvíPrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500