

Garant GRIDLINE

Korpus skříně na nářadí pro zásuvky, 46×24G, Výška: 1500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931435 1500
GTIN	4062406066147
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Plášť na skříně na nářadí v 50×28G, vhodný na zásuvky 46×24G. Pro uložení zásuvek v rastru po 25 mm. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Vhodné pro:

Zásuvky č. 931453, 931454, 931455, 931456.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Když vkládáme zásuvky do pláště na nářadí musíme dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užitkové výšce skříně.

Technický popis

Hloubka	700 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Počet dvířek	0
Šířka	1250 mm
Užitná výška pro zásuvky	1400 mm
Výška	1500 mm

Užitná výška	1400 mm
Hmotnost	76 kg
Šířka v G	50
Hloubka v G	28
Provedení	pro individuální osazení
Maximální nosnost	4000 kg
Počet zásuvek	0
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	46×24G
Druh produktu	Korpus skříně na nářadí

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------