



Montážní vozík pro zásuvky, 46×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 860/0



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	931427 860/0
GTIN	4062406065805
Třída artiklu	9GK

Popis

Provedení:

K osazení zásuvkami 46×24G.

Montážní vozík 50×28G se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky, uloženými na kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s polyuretanovým povlakem, říditelná kolečka aretovatelná. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a 2 dvousložkovými madly Haptoprene®. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Skříňka s centrálním zamykáním zámek s cylindrickou vložkou.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Osazení zásuvek přípustné jen s č. 931454 nebo č. 931456 (s otevíráním jednotlivých zásuvek).

Tloušťka materiálu: 1,2 mm

Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu

Výškové nastavení v rastru: 25 mm

Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 885 mm

Šířka: 1250 mm

Hloubka: 700 mm

Užitná výška: 600 mm

Výška zásuvkové skříňky: 700 mm

Maximální nosnost: 600 kg

Technický popis

Hloubka	700 mm
Užitná výška	600 mm
Ø koleček	125 mm
Hmotnost	81 kg
Výška	885 mm
Maximální nosnost	400 kg
Výška zásuvkové skříňky	700 mm
Šířka	1250 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky užitná šířka × užitná hloubka v G	46×24G

Příslušenství

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 150 mm	931456 150
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 125 mm	931456 125
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931456 100
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 300 mm	931456 300
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931456 75

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška
čela zásuvky 75 mm

931454 75

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška
čela zásuvky 250 mm

931456 250

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška
čela zásuvky 200 mm

931456 200

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška
čela zásuvky 100 mm

931454 100