

Garant GRIDLINE

Korpus skříně na nářadí pro zásuvky, 46×24G, Výška: 1250mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931435 1250
GTIN	4062406066130
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Plášť na skříně na nářadí v 50×28G, vhodný na zásuvky 46×24G. Pro uložení zásuvek v rastru po 25 mm. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Vhodné pro:

Zásuvky č. 931453, 931454, 931455, 931456.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Když vkládáme zásuvky do pláště na nářadí musíme dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užitkové výšce skříně.

Technický popis

Výška	1250 mm
Šířka	1250 mm
Hloubka	700 mm
Počet dvířek	0
Užitná výška	1150 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano

Užitná výška pro zásuvky	1150 mm
Hmotnost	67 kg
Šířka v G	50
Hloubka v G	28
Provedení	pro individuální osazení
Maximální nosnost	4000 kg
Počet zásuvek	0
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	46×24G
Druh produktu	Korpus skříně na nářadí

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------