

Garant GRIDLINE

**Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 200 kg, 56×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 1000/7****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 931505 1000/7 |
| GTIN           | 4062406066185 |
| Třída artiklu  | 9GK           |

**Popis****Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 60×28G, se zásuvkami 56×24G. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku. **Zásuvky se 100% plným výsuvem** s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory v rastru 50 mm resp. 2G (od zásuvek s výškou čela 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek ve skříni. Je možné používat jen nástrčné dělicí příčky GridLine v šířkách 2G, 4G, 6G, 8G, 10G nebo 12 G.

**Technický popis**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Výška čela zásuvek | 75 mm  |
| Výška čela zásuvek | 75 mm  |
| Výška čela zásuvek | 125 mm |
| Výška čela zásuvek | 125 mm |
| Výška čela zásuvek | 150 mm |

|  |  |
|--|--|
| Výška čela zásuvek                                   | 150 mm   |
| Výška čela zásuvek                                   | 200 mm   |
| Užitná hloubka zásuvek v G                           | 24   |
| Užitná šířka zásuvky v G                             | 56   |
| Počet dvířek   | 0  |
| Výška  | 1000 mm  |
| Užitná šířka zásuvek                                 | 1400 mm  |
| Užitná výška   | 900 mm   |
| Užitná výška pro zásuvky                             | 900 mm   |
| Šířka  | 1500 mm  |
| Užitná plocha zásuvek v G                            | 56×24  |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný         | ano  |
| Hloubka  | 700 mm   |
| Hmotnost   | 242 kg   |
| Užitná hloubka zásuvek                               | 600 mm   |
| Počet zásuvek  | 7  |
| Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště | ne   |
| Počet výsuvných polic                                | 0  |
| Tloušťka materiálu                                   | 1,2 mm   |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den                      | 200 kg   |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)                  | 100 %  |
| Výsuv zásuvky  | Blokování výsuvu   |
| Výškové nastavení v rastru                           | 25 mm  |
| Cylindrický zámek                                    | Modulární nástrčná vložka                                      |
| Volba barev  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut názvu produktu                               | 56×24G   |
| Druh produktu  | Skříň na nářadí  |

## Příslušenství

|   |             |
|---|-------------|
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 150 mm          | 931555 150  |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 125 mm          | 931555 125  |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 250 mm          | 931555 250  |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75 mm           | 931555 75   |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 200 mm          | 931555 200  |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100 mm          | 931555 100  |
| Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 300 mm          | 931555 300  |
| Krytka zámku pro GridLine Typ HU21                | 914227 HU21 |
| Korpus skříňe na nářadí pro zásuvky Výška 1000 mm | 931535 1000 |