

Garant GRIDLINE

**Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 200 kg, 56×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 1000/6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931505 1000/6
GTIN	4062406066178
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 60×28G, se zásuvkami 56×24G. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku. **Zásuvky se 100% plným výsuvem** s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory v rastru 50 mm resp. 2G (od zásuvek s výškou čela 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek ve skříni. Je možné používat jen nástrčné dělicí příčky GridLine v šířkách 2G, 4G, 6G, 8G, 10G nebo 12 G.

**Technický popis**

Šířka	1500 mm
Užitná šířka zásuvek	1400 mm
Výška	1000 mm
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Hloubka	700 mm

Hmotnost	224 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Užitná výška pro zásuvky	900 mm
Počet dvířek	0
Užitná plocha zásuvek v G	56×24
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	125 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	200 mm
Výška čela zásuvek	200 mm
Počet zásuvek	6
Užitná výška	900 mm
Užitná šířka zásuvky v G	56
Počet výsuvných polic	0
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	56×24G
Druh produktu	Skříň na náradí

## Příslušenství

Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 200 mm	931555 200
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 250 mm	931555 250
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 125 mm	931555 125
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931555 75
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 300 mm	931555 300
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931555 100
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 150 mm	931555 150
Korpus skříňe na náradí pro zásuvky Výška 1000 mm	931535 1000