


Garant GRIDLINE

Zásuvka, 75 kg, 46×24G, Výška čela zásuvky: 75mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931453 75
GTIN	4062406066154
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Zásuvky se 100% výsuvem s vysouvací mechanikou. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky.

Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 50 mm resp. 2G (od zásuvek s výškou čela 75 mm).

Nosnost 75 kg.

Vhodné pro:

Plášť skříně na náradí 50×28G č. 931435.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletní vždy s 1 párem vodících lišt.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Upozornění:

Je možné používat jen nástrčné dělicí příčky GridLine v šířkách 2G, 4G, 6G, 8G, 10G nebo 12 G.

Technický popis

Užitná výška	50 mm
Hmotnost	19 kg
Užitná plocha zásuvek v G	46×24
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výška čela	75 mm
Užitná šířka v G	46

Užitná hloubka v G	24
Oblast použití	Skříň na náradí
Užitná šířka	1150 mm
Užitná hloubka	600 mm
S otvíráním jednotlivých zásuvek	ne
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	46×24G
Druh produktu	Zásuvka

Příslušenství

Kryt z PVC pro sadu úchytek10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 46	951032 46
Koncové krytky úchytek20dílná Typ 10	951025 10
Sada popisovacích proužků10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 46	951030 46