

Garant GRIDLINE

Korpus skříně na nářadí pro zásuvky, 56×24G, Výška: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931535 1000
GTIN	4062406066239
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Plášť skříně na nářadí 60×28G, vhodný pro zásuvky 56×24G. Pro uložení zásuvek v rastru po 25 mm. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Vhodné pro:

Zásuvky č. 931555; 931556.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Při osazování skříně na nářadí zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užitečné výšce skříně.

Technický popis

Výška	1000 mm
Šířka	1500 mm
Šířka v G	60
Užitná výška	900 mm
Hmotnost	67 kg
Hloubka	700 mm

Hloubka v G	28
Užitná výška pro zásuvky	900 mm
Počet dvířek	0
Provedení	pro individuální osazení
Maximální nosnost	4000 kg
Počet zásuvek	0
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	56×24G
Druh produktu	Korpus skříně na nářadí

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------