

Garant GRIDLINE

Rohová skříňka s policí, Výška: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931910 1000
GTIN	4062406066253
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Rohová skříň s 2 křídlovými dvířky, centrální zamykání pomocí madla s cylindrickým zámek. S pevným vloženým dnem.

Použití:

Jako rohové řešení pro všechny skříně na náradí s **hloubkou 28G**.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Technický popis

Výška	1000 mm
Šířka	841 mm
Hloubka	841 mm
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Hmotnost	65 kg
Polohování rukojeti	nahore
Počet pevných polic	1

Tloušťka materiálu	1,2 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Rohová skříňka

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ HU12	914226 HU12
---------------------------------------	-------------