


**Spirálové vrtáky HSS č. 114000 jako sada k doplnění, bez povlaku, Typ: 1-6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	115020 1-6
GTIN	4045197024091
Třída artiklu	12B

Popis**Provedení:**

Skládá se ze spirálových vrtáků DIN 338.

Vnitřní chlazení: ne

Stopka: válcová stopka

Počet břitů Z: 2

Rozsah vrtání: 1 - 6 mm

Počet vrtáků: 51

Vrtáky odstupňované po: 0,1 mm

Technický popis

Počet vrtáků	51
Vrtáky odstupňované po	0,1 mm
Rozsah vrtání	1 - 6 mm
Stopka	válcová stopka
Počet břitů Z	2
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N

Tolerance jmenovitý Ø	h8
Vrcholový úhel	118 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
S kazetou	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták

Příslušenství

Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 2,7 mm	114000 2,7
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 5,9 mm	114000 5,9
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 1,9 mm	114000 1,9
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 3,2 mm	114000 3,2
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 3,6 mm	114000 3,6
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 2,9 mm	114000 2,9
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 4,8 mm	114000 4,8
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 3,1 mm	114000 3,1
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 4,9 mm	114000 4,9
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 1,6 mm	114000 1,6
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 3,7 mm	114000 3,7
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 4,3 mm	114000 4,3
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 1,3 mm	114000 1,3
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 2,1 mm	114000 2,1
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 5,1 mm	114000 5,1
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 1,4 mm	114000 1,4

Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 5,8 mm	114000 5,8
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 5,7 mm	114000 5,7
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 4,1 mm	114000 4,1
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 2,3 mm	114000 2,3
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 4,7 mm	114000 4,7
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 5,4 mm	114000 5,4
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 4,4 mm	114000 4,4
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 3,9 mm	114000 3,9
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 5,3 mm	114000 5,3
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 1,7 mm	114000 1,7
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 2,8 mm	114000 2,8
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 3,8 mm	114000 3,8
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 2,4 mm	114000 2,4
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 3,4 mm	114000 3,4
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 4,6 mm	114000 4,6
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 1,1 mm	114000 1,1
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 1,2 mm	114000 1,2
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 5,6 mm	114000 5,6
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 5,2 mm	114000 5,2
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 2,6 mm	114000 2,6
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 2,2 mm	114000 2,2
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 1 mm	114000 1

Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spirálový vrták HSS válcovaný N Ø DC h8 1,8 mm	114000 1,8