

Garant**DCGT 04T002, Typ: HB7125-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	260350 HB7125-1
GTIN	4062406066543
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VF
Typ	HB7125-1
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,2 mm
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT 04T002

Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení