

Garant**DCGT 04T002, Typ: HU7315-1**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	260350 HU7315-1
GTIN	4062406066550
Třída artiklu	21G

Technický popis

Lamač třísek	AF
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,6 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Rohový rádius	0,2 mm
Typ	HU7315-1
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 600 m/min
Hlavní způsob použití	N
Povlak	bez povlaku

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT 04T002
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení