

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 0408/04mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260318 0408/04
GTIN	4062406066307
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	5,6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 04T0..
Celková délka L	80 mm
Středové přesazení $L_3$	3 mm
Upínací výška $L_2$	7,5 mm
Velikost destiček	4 mm
ISO kód držáku	E0408F SDUCR/L04
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Šířka hrdla $L_4$	4 mm
Délka hlavy $L_1$	26 mm
Úhel nastavení $\kappa$	93 stupeň
Užitná hloubka T	1,5 mm
Ø stopky $D_s$	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK

Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500