

Garant**Vyvrtačací tyč TK, levé, Ø stopky / velikost destičky: 0408/04mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 260321 0408/04 |
| GTIN | 4062406066734 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|--|------------------|
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 04T0.. |
| Ø minimálního předvrtání D_{min} | 5,6 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 26 |
| Upínací výška L_2 | 7,5 mm |
| Celková délka L | 80 mm |
| Délka hlavy L_1 | 26 mm |
| Šířka hrdla L_4 | 4 mm |
| ISO kód držáku | E0408F SDQCR/L04 |
| Úhel nastavení κ | 107,5 stupeň |
| Velikost destiček | 4 mm |
| Středové přesazení L_3 | 3 mm |
| Užitná hloubka T | 1,1 mm |
| Ø stopky D_s | 8 mm |
| Norma | Výrobní norma |
| Způsob použití | levé |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 8xD |
| Řezný materiál | TK |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Vnitřní chlazení | ano |
| Použití | Podélné soustružení, vnitřní |
| Druh produktu | vyvrtávací tyč |

Příslušenství

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX5 | 674248 TX5 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm | 659957 500 |