

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 10/04mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260344 10/04
GTIN	4062406066741
Třída artiklu	21T

Technický popis

Úhel nastavení κ	93 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Celková délka L	100 mm
Velikost destiček	4 mm
ISO kód držáku	A10H SDXCR/L04
Délka hlavy L ₁	22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 04T0..
Středové přesazení L ₃	7 mm
Upínací výška L ₂	9 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	12,5 mm
Užitná hloubka T	5 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

PříslušenstvíPrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX5

674248 TX5

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500