

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 10/04mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260345 10/04
GTIN	4062406066772
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Celková délka L	100 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	12,5 mm
Upínací výška $L_2$	9 mm
Velikost destiček	4 mm
Úhel nastavení $\kappa$	93 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 04T0..
Délka hlavy $L_1$	22 mm
ISO kód držáku	A10H SDXCR/L04
Středové přesazení $L_3$	7 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Užitná hloubka T	5 mm
Ø stopky $D_s$	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

**Příslušenství**PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX5

674248 TX5

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500