

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 0408/04mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260341 0408/04
GTIN	4062406066796
Třída artiklu	21T

Technický popis

Upínací výška L_2	7,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Celková délka L	80 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	5,2 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Šířka hrdla L_4	4 mm
Velikost destiček	4 mm
ISO kód držáku	A0408F SDQCR/L04
Délka hlavy L_1	15 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 04T0..
Středové přesazení L_3	2,6 mm
Užitná hloubka T	1,1 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500