

Garant**Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 0408/04mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260340 0408/04
GTIN	4062406066789
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	A0408F SDQCR/L04
Středové přesazení L ₃	2,6 mm
Šířka hrdla L ₄	4 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Velikost destiček	4 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	5,2 mm
Celková délka L	80 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Upínací výška L ₂	7,5 mm
Délka hlavy L ₁	15 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 04T0..
Užitná hloubka T	1,1 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500