

**Rohová vrtačka, Typ: 720551****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	075120 720551
----------------	---------------

GTIN	4014586878843
------	---------------

Třída artiklu	03F
---------------	-----

Popis**Provedení:****Rohová vrtačka Fein –**

- Výška hlavy převodovky jen 96 mm včetně sklíčidla, rohový rozměr 17 mm.
- Integrovaný spínač s přepínačem pro pravý / levý chod pro pohodlnou obsluhu.
- Kuželové upnutí vřetena vrtačky pro přesnou obvodovou házivost.
- kompaktní pro práce na obtížně přístupných místech.
- Plynulé elektronické nastavení otáček pro citlivé navrtávání.

Výhoda:

Pro práce na špatně přístupných místech.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 speciálního vrtacího sklíčidla s ozubeným věncem 0,8 – 10 mm.

Upozornění:

Vhodné spirálové vrtáky najdete od č. 114000.

Označení výrobce: WBP10

Příkon: 500 W

Maximální počet otáček: 0 - 1830 min⁻¹

Upínač vrtacího sklíčidla: B10

Upínací rozsah sklíčidla: 0,8 - 10 mm

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli 1. stupeň: 10 mm

Technický popis

Hmotnost	1,5 kg
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Označení výrobce	WBP10
Upínací rozsah sklíčidla	0,8 - 10 mm
Upínač vrtacího sklíčidla	B10
Příkon	500 W
Maximální počet otáček	0 - 1830 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli 1. stupeň	10 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 1. stupeň	25 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Vrtačka