

 NT TOOL**Silové upínací pouzdro, HSK-A 100, Ø D1: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	305538 32
GTIN	2050001772077
Třída artiklu	33K

**Popis****Provedení:**

- **Nízké tření díky jehlovému ložisku.**
- **Ochrana pomocí antikorozního povlaku.**
- **Prachotěsné a vodotěsné.**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje kvalitu povrchu.**
- **Vystředěné upnutí obrobku s optimální obvodovou házivostí.**
- **Vnitřní přívod chladicího média.**
- **Upínací síla až do 4 000 Nm.**

**Výhoda:**

Dlouhá životnost nástrojů. Vlastnosti, tlumící vibrace. Vysoká stabilita díky zesílené upínací matici.

**Použití:**

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínací matice.

**Zvláštní příslušenství:**

Trubička na chladicí kapalinu č. 309880, upínací kleštiny č. 309566 – 309570 resp. č. 309575 – 309576.

**Technický popis**

Upínací Ø D <sub>1</sub>	32 mm
--------------------------	-------

Vhodný hákový klíč č. 628400	68 / 75
Vnější Ø upínacích kleštín D	73 mm
Délka vyložení rozměr A	105 mm
Upínací síla do	4000 Nm
Upnutí	HSK-A 100
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 5 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Silové upínací pouzdro

## Příslušenství

Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309576 16
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309576 12
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	309576 20
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309576 6
Hákový klíčs nose Pro matice s vnějším Ø 68/75 mm	628400 68/75
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309576 8
Trubička pro chlazení HSK Pro HSK 32	309880 32
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	309576 14
	309576 25

Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý  
upínací  $\varnothing$  d 25 mm

Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý  
upínací  $\varnothing$  d 10 mm

309576 10