



## Indukční dotyk pro měření délky, axiální, Typ: GT21



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	434775 GT21
GTIN	7630041112351
Třída artiklu	45A

### Popis

#### Provedení:

Mnohostranně použitelné přesné dotyky.

- **Přesný, kuličkově vedený měřicí čep.**
- **Vysoká přesnost měření díky elektronickému zesílení signálu.**
- **Upínací stopka Ø 8 mm, lze ji upnout po celé délce.**
- **Necitlivé na výkyvy teploty a boční síly díky kuličkovému ložisku.**
- **Vynikající elektromagnetické odstínění.**

Dotyky pro měření délky TESA se vyznačují excelentní opakovatelností, trvanlivostí a dlouhou životností.

#### Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Použití:

Univerzální použití pro všechna vysoce přesná měření, zejména v oblasti výroby a dílen.

#### Zvláštní příslušenství:

Měřicí nástavce, pružiny měřicí síly.

### Technický popis

Kompatibilita	TESA
Rozsah měření	±1 mm
Opakovatelnost	0,01 µm
Měřicí síla na elektrické nule	0,63 N
Označení výrobce	GT21
Odchylka linearity (L=měřená délka v mm)	0,2 + 3 × L <sup>3</sup> µm

Oddálení měřicího čepu	mechanický
Dráha měřicího čepu	4,3 mm
Ochranný vak	nitrilový
Ochranná třída IP	IP 65
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	Dotyk