

 NT TOOL**Silové upínací pouzdro, BT 40, Ø D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302861 20
GTIN	2050001771773
Třída artiklu	33K

**Popis****Provedení:**

- **Nízké tření díky jehlovému ložisku.**
- **Chráněno antikoročním povlakem.**
- **Pracho- a vodotěsné.**
- **Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje povrch.**
- **Flexibilní oblast upínání pomocí kleštin.**
- **Upínací síla až 1 000 Nm při Ø 20, 4 000 Nm při Ø 32.**

**Text upoutávky:**

Vnitřní axiální vybrání brání efektivně prokluzování nástroje.

Vysoká radiální pevnost díky opakované přesnosti upínání proti dosedací rovině brání vychýlení a zajišťuje vysokou přesnost obrábění a dlouhou životnost nástroje.

Drážky ve tvaru T zachycují olej a mazivo, takže je zajištěn bezpečný přenos točivého momentu. Absolutně měkký chod upínací matice.

**Výhoda:**

- **Dlouhá životnost nástrojů.**
- **Vlastnosti, tlumící vibrace.**
- **Vysoká stabilita díky zesílené upínací matici.**

**Použití:**

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínací matice.

**Zvláštní příslušenství:**

Hákový klíč č. 628400.

Tažný čep č. 308760 - 308795.

Upínací kleštiny č. 309575 – 309576.

## Technický popis

Vhodný hákový klíč č. 628400	52 / 55
Upínací $\varnothing D_1$	20 mm
Délka vyložení rozměr A	90 mm
Vnější $\varnothing$ upínacích kleštin D	52 mm
Upnutí	BT 40
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	AD
Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	$\leq 5 \mu\text{m}$
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Silové upínací pouzdro

## Příslušenství

Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací $\varnothing d$ 14 mm	309575 14
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací $\varnothing d$ 12 mm	309575 12
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací $\varnothing d$ 16 mm	309575 16
Hákový klíčs nose Pro matice s vnějším $\varnothing$ 52/55 mm	628400 52/55
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací $\varnothing d$ 6 mm	309575 6
	309575 10

Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý  
upínací Ø d 10 mm

Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý  
upínací Ø d 8 mm

309575 8

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308790 40

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308765 40