

 NT TOOL**Silové upínací pouzdro, BT 40, Ø D1: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302861 32
GTIN	2050001771780
Třída artiklu	33K

Popis**Provedení:**

- **Nízké tření díky jehlovému ložisku.**
- **Chráněno antikoročním povlakem.**
- **Pracho- a vodotěsné.**
- **Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje povrch.**
- **Flexibilní oblast upínání pomocí kleštin.**
- **Upínací síla až 1 000 Nm při Ø 20, 4 000 Nm při Ø 32.**

Text upoutávky:

Vnitřní axiální vybrání brání efektivně prokluzování nástroje.

Vysoká radiální pevnost díky opakované přesnosti upínání proti dosedací rovině brání vychýlení a zajišťuje vysokou přesnost obrábění a dlouhou životnost nástroje.

Drážky ve tvaru T zachycují olej a mazivo, takže je zajištěn bezpečný přenos točivého momentu. Absolutně měkký chod upínací matice.

Výhoda:

- **Dlouhá životnost nástrojů.**
- **Vlastnosti, tlumící vibrace.**
- **Vysoká stabilita díky zesílené upínací matici.**

Použití:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Hákový klíč č. 628400.

Tažný čep č. 308760 - 308795.

Upínací kleštiny č. 309575 – 309576.

Technický popis

Vnější Ø upínacích kleštin D	73 mm
Vhodný hákový klíč č. 628400	68 / 75
Upínací Ø D ₁	32 mm
Délka vyložení rozměr A	105 mm
Upnutí	BT 40
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	AD
Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Silové upínací pouzdro

Příslušenství

Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309576 8
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 25 mm	309576 25
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309576 6
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309576 16
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309576 10
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40

Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309576 12
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	309576 20
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	309576 14
Hákový klíčs nose Pro matice s vnějším Ø 68/75 mm	628400 68/75