

NT TOOL

Silové upínací pouzdro, SK 40, Ø D1: 32mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300785 32
GTIN	2050001772091
Třída artiklu	33K

Popis**Provedení:**

- Nízké tření díky jehlovému ložisku.
- Chráněno antikoročním povlakem.
- Pracho- a vodotěsné.
- Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje povrch.
- Flexibilní oblast upínání pomocí kleštín.
- Vystředěné upnutí obrobku s optimální obvodovou házivostí.
- Vnitřní přívod chladicího média.

Výhoda:

- Dlouhá životnost nástrojů.
- Vlastnosti, tlumící vibrace.
- Vysoká stabilita díky zesílené upínací matici.

Použití:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy viz č. 308600 – 308806.

Upínací kleštiny č. 309575 – 309576.

Technický popis

Upínací Ø D ₁	32 mm
Délka vyložení rozměr A	105 mm

Vnější Ø upínacích kleštin D	73 mm
Vhodný hákový klíč č. 628400	68 / 75
Upínací síla do	4000 Nm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Silové upínací pouzdro

Příslušenství

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	309576 14
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309576 8

Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309576 12
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309576 6
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	309576 20
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309576 10
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 25 mm	309576 25
Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309576 16
Tažný čep Hurco 90° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40