

NT TOOL

Silové upínací pouzdro, HSK-A 63, Ø D1: 32mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	305535 32
GTIN	2050001772053
Třída artiklu	33K

Popis**Provedení:**

- **Nízké tření díky jehlovému ložisku.**
- **Ochrana pomocí antikoroziho povlaku.**
- **Prachotěsné a vodotěsné.**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje kvalitu povrchu.**
- **Vystředěné upnutí obrobku s optimální obvodovou házivostí.**
- **Vnitřní přívod chladicího média.**
- **Upínací síla až do 4 000 Nm.**

Výhoda:

Dlouhá životnost nástrojů. Vlastnosti, tlumící vibrace. Vysoká stabilita díky zesílené upínací matici.

Použití:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Trubička na chladicí kapalinu č. 309880, upínací kleštiny č. 309566 – 309570 resp. č. 309575 – 309576.

Technický popis

Vnější Ø upínacích kleštin D	73 mm
Délka vyložení rozměr A	105 mm

Upínací Ø D ₁	32 mm
Vhodný hákový klíč č. 628400	68 / 75
Upínací síla do	4000 Nm
Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Silové upínací pouzdro

Příslušenství

Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309576 16
Hákový klíčs nosem Pro matice s vnějším Ø 68/75 mm	628400 68/75
Trubička pro chlazení HSK Pro HSK 32	309880 32
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309576 6
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309576 8
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	309576 14
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309576 10
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309576 12
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 25 mm	309576 25

Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý
upínací \varnothing d 20 mm

309576 20